


Layoutblocker-PRA


传统合金镜片上盘



不同直径、上盘高度和棱镜。



PRA上盘环具有自动注入的独立元素, 以及识别上盘环



镜片被正确定位时, 绿灯亮

LAYOUTBLOCKER-PRA

一款用于大量生产眼镜光学镜片的手动合金上盘机。有两个上盘台, 提供精确、快速且简易的上盘, 达到最高的产能。当一个镜片在冷却时, 另一个镜片已经可以在另一个锁定台进行调整。

特性 + 优点

- 2 个上盘台提供精确、快速和简易的上盘, 以实现最高产能。
- 加工数据可以手动输入或使用条形码扫描仪 (选配) 输入。
- 控制软件自动检查所选的上盘环是否正确。
- 光学镜片识别系统, 带有“通过/不通过”指示器, 会在镜片正确定位时提醒操作员。
- 系统自动调整棱镜角度、棱镜底座和上盘夹具轴。
- 精确的自动填充功能使得每个镜片上都有一致的合金晶片 - 最大限度地减少操作人员的干预。
- 一步锁紧工艺, 避免了机械传输运动造成错误, 确保精确上盘。
- 易于使用的GUI图形用户界面显示镜片的实际位置 (x/y 坐标和镜片旋转)

技术信息

产能	高达120个镜片/小时
加工	工范围 平光镜 高达 +15 dpt. 棱镜高达 5° 渐进镜片、多焦镜片、单光镜片
镜片材质	所有有机材料
尺寸 (宽x深x高)	1050 x 950 x 1000 毫米 27.5 x 31.5 x 39 英寸
重量	180 千克 / 397 磅



所有技术数据如有更改, 恕不另行通知。请与Satisloh核实细节。

联系方式

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH - 6340 Baar
瑞士
电话: +41 (0) 41766 16 16
电邮: info@satisloh.com

www.satisloh.com

北美
欧洲
亚洲
中、南美洲

销售
电话: +1 262 255 6001
电邮: info.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 0
电邮: info.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7711
电邮: info.asia@satisloh.com
电话: +55 11 2930 8600
电邮: info.latam@satisloh.com

服务
电话: +1 262 255 6001
电邮: service.usa@satisloh.com
电话: +49 (0) 6441 912 222
电邮: service.de@satisloh.com
电话: +852 27 56 7654
电邮: service.asia@satisloh.com
电话: +55 11 2930 8600 (pt)
电邮: +57 300 798 3374 (es)
电邮: service.latam@satisloh.com

satisloh®