



# ART-Deblocker-2


FULLY AUTOMATED LENS SURFACE DEBLOCKING



Desbloqueo de lente con chorro de agua



Las piezas de bloque se ordenan de nuevo en la bandeja de trabajo después del desbloqueo



Diseñado para facilitar el mantenimiento y la facilidad de servicio

## ART-DEBLOCKER-2

La nueva generación de tecnología de desbloqueo ART, separa la lente, la pieza de bloque y el adhesivo utilizando inyección de agua de alta presión, habilitando los laboratorios para automatizar completamente su operación de superficie.

## CARACTERÍSTICAS + BENEFICIOS

- Sistema automatizado ART de desbloqueo con inyección de agua, limpia y elimina los restos de pegamento de la lente y de la pieza de bloque.
- Ordena los bloques con precisión en la bandeja de trabajo después del desbloqueo
- Reduce el consumo de agua en hasta 80%, con el nuevo sistema de filtración de agua externo (requerido)
- Necesita hasta 18% menos de espacio en piso que su predecesora
- El más alto nivel de robustez
- La puerta lateral y trasera puede abrirse completamente para un mejor mantenimiento y servicio.
- MES-360 Lite incluido, proporciona informes diarios utilizando KPI preestablecido para realizar un seguimiento de la utilización de la máquina, el rendimiento de producción y los cinco errores principales. Actualice al sistema MES-360 completo a medida que crecen las necesidades de laboratorio.

## OPCIONES

- Entradas sin papel (lector RFID)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Productividad</b>	~ 200 lentes/hora
<b>Rango de trabajo</b>	diámetro del lente: 50 a 85 mm grosor del lente: hasta 30 mm plano hasta +18 dpt de curva de base prisma hasta 5.5°, lentes progresivos, multifocales, de visión simple
<b>Requisitos energéticos</b>	208 V / 63kVA o 400 V / 32 kVA, 50/60 Hz, 3 fases
<b>Dimensiones (axlxa)</b>	1502 x 2140 x 2078 mm* / 60 x 85 x 82 pul.*
<b>Peso</b>	alrededor de 1.900 kg / 4.190 lb
<b>Comunicación</b>	TCP/IP o RS232

\* sin sistema de filtración de agua y enfriador



Lab 4.0 ready

Todos los datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Verificar los detalles con Satisloh

## CONTACTO

**Satisloh AG**  
 Neuhofstrasse 12  
 CH- 6340 Baar  
 Suiza  
 Teléfono: +41 (0) 41766 16 16  
 Email: info@satisloh.com  
 www.satisloh.com

**Norte América**  
**Europa**  
**Asia**  
**Centro y Sur América**

**Ventas**  
**Teléfono:** +1 262 255 6001  
**Email:** info.usa@satisloh.com  
**Teléfono:** +49 (0) 6441 912 0  
**Email:** info.de@satisloh.com  
**Teléfono:** +852 27 56 7711  
**Email:** info.asia@satisloh.com  
**Teléfono:** +55 11 2930 8600  
**Email:** info.latam@satisloh.com

**Servicios**  
 +1 262 255 6001  
 service.usa@satisloh.com  
 +49 (0) 6441 912 222  
 service.de@satisloh.com  
 +852 27 56 7654  
 service.asia@satisloh.com  
 +55 11 2930 8600  
 service.latam@satisloh.com

**satisloh®**