



ART-Deblocker-2


DESBLOCAGEM DE LENTE TOTALMENTE
AUTOMATIZADO E LIVRE DE ALLOY



Desbloqueio de lentes por jato de água



Retorna o porta bloco na bandeja de trabalho após o desbloqueio



Projetada para facilitar o acesso e a manutenção

ART-DEBLOCKER-2

A ART-Deblocker-2, é a próxima geração da tecnologia de desbloqueio ART totalmente automatizada. A tecnologia de desbloqueio ART separa lente do bloco usando um jato de água de alta pressão, tudo de forma automática, permitindo que os laboratórios automatizem totalmente sua operação de superfície.

CARACTERÍSTICAS + BENEFÍCIOS

- Sistema automático de desbloqueio de lentes ART por jato de água, limpa e remove resíduos de cola da lente e do porta bloco;
- Classifica com precisão os blocos e os devolvem na bandeja de trabalho após o desbloqueio;
- Reduz o uso de água em até 80% com o novo sistema externo de filtragem de água WFS-2 (necessário);
- Necessita de até 18% menos espaço do que seu antecessor, incluindo os periféricos;
- Maior nível de robustez;
- As portas lateral e traseira podem ser totalmente abertas para melhor manutenção e facilidade de acesso;
- O MES-360 Lite incluído fornece relatórios diários usando KPI pré-estabelecidos para rastrear a utilização da máquina, a produção e os cinco principais erros. Faça upgrade para o sistema MES-360 completo conforme as necessidades do laboratório aumentam.


OPCIONAIS

- Elimine o papel com o leitor RFID

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produtividade	~ 200 lentes / hora
Faixa de trabalho	Diâmetro do bloco: 50 – 85 mm Espessura do bloco: até 30 mm Plano até +18 dpt curva base Prisma até 5.5°, lentes progressivas, multifocais e monofocais
Requisitos de energia	208 V / 63kVA ou 400 V / 32 kVA, 50/60 Hz, 3 fases
Dimensões (l x d x a)*	1502 x 2140 x 2078 mm* 60 x 85 x 82 pol*
Peso	Aproximadamente 1900 kg / 4190 lb
Comunicação	TCP / IP ou RS232

* Sem sistema de filtragem de água e resfriador



Lab 4.0 ready

Todos os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Verifique os detalhes com a Satisloh.

CONTATO

Satisloh AG
Neuhofstrasse 12
CH- 6340 Baar
Suíça
Telefone: +41 (0) 41766 16 16
E-mail: info@satisloh.com

www.satisloh.com

América do Norte

Europa

Ásia

América do Sul e Central

Vendas

Telefone: +1 262 255 6001
E-mail: info.usa@satisloh.com
Telefone: +49 (0) 6441 912 0
E-mail: info.de@satisloh.com
Telefone: +852 27 56 7711
E-mail: info.asia@satisloh.com
Telefone: +55 11 2930 8600
E-mail: info.latam@satisloh.com

Serviço

+1 262 255 6001
service.usa@satisloh.com
+49 (0) 6441 912 222
service.de@satisloh.com
+852 27 56 7654
service.asia@satisloh.com
+55 11 2930 8600 (pt)
+57 300 798 3374 (es)
service.latam@satisloh.com

satisloh®